

# 磁力搅拌器

Ceramic Top Magnetic Stirrers | 带加热板

MH301/520/800·MG600H

Made in Japan

旋转数 (rpm)	MH301 (400~1,500)	MH520 (150~1,150)	MH800 (100~1,400)	MG600H (100~2,000)
搅拌容量 (ml)	MH301 (100~3,000)	MH520 (50~5,000)	MH800 (200~10,000)	MG600H (100~2,000×6)



## 规格

型号	MH301	MH520	MH800
搅拌台材质	铝制陶瓷喷涂		
搅拌台尺寸	宽176×深151mm	φ168mm	宽299×深285mm
搅拌容量	100~3,000ml	50~5,000ml	200~10,000ml
旋转数	约400~1,500rpm	约150~1,150rpm	约100~1,400rpm
加热器	400W	470W	1000W
温度调节	双向可控硅		
加热板温度	Max.300°C (带OFF旋钮设定)	Max.325°C	Max.250°C (带OFF旋钮设定)
电机	AC电机 电子控制	异步电动机、相位控制·电磁控制两用	AC电机 电子控制 3W
电源 (50/60Hz) 额定电流	AC100V 3A	AC100V 6A	AC100V 11A
外形尺寸	宽184×深202×高114mm	宽190×深223×高123mm	宽309×深315×高151mm
重量	约2.6kg	约3.1kg	约6.7kg
附属品	搅拌块 30mm 1个	搅拌块 30mm 1个	搅拌块 40mm 1个

## MH301/800型

- 搅拌台采用了热传导优秀的铝陶瓷涂层材料，陶瓷涂层的耐化学性也非常优秀。
- 采用强磁力磁铁，可对大容量、高粘度样品进行搅拌。
- 加热板的温度调节为旋钮式。

## MH520型

- 稳定旋转，可得到更好的效果。
- 采用热效率良好的圆形加热板，温度上升速度和稳定性极高。
- 耐化学性优秀的陶瓷喷涂搅拌台。
- 带有电路保护装置。
- 最多可搅拌容量为5L的强力型。
- 使用20~60mm的搅拌块。



MH520+容器防倒保护罩

## 6个单独调整型 (个别搅拌加热)

### MG600H型

- 6个可分别调节转数、加热。
- 加热板为耐化学性良好的陶瓷涂层。



## 规格

型号	MG600H
搅拌器	6个 单独旋转调节
搅拌台 (热板) 材质	铝制陶瓷喷涂
搅拌台尺寸	φ126mm × 6个
搅拌容量	100~2,000mL × 6个
旋转数	约300~1,500rpm
加热板	宽230mm × 6个 单独温度调节
加热器	230W × 6
温度调节	双向可控硅
热板温度	Max.250°C
电机	AC罩极式电机
电源 (50/60Hz) 额定电流	AC100V 15A
外形尺寸	宽606×深420×高122mm
重量	约14kg
附属品	搅拌块 30mm 6个

1 灭菌器

2 造粒干燥装置

3 马弗炉

4 恒温箱干燥箱

5 恒温培养箱

6 等离子装置

7 纯水制造装置

8 恒温水槽

9 恒温水循环

10 旋转蒸发仪

11 冷冻干燥冷阱

12 搅拌器振荡器

13 清洗机

14 选购品